

# Технический паспорт

Лючок UDHOME2, с крышкой из нержавеющей стали,  
пустой

Артикульный номер: 7427019



Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 20 мм.

Можно установить максимум две розетки Modul45®. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум два телекоммуникационных модуля (Keystone).

Видимые поверхности из сатинированной нержавеющей стали.

Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.



A2 Нержавеющая сталь 1.4303

## Исходные данные

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Артикульный номер           | 7427019                         |
| Обозначение 1               | Напольный лючок укомплектован.  |
| Обозначение 2               | пустой, для 2 устройств Modul45 |
| Производитель               | OBO                             |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4303        |
| Минимальная единица продажи | 1                               |
| Единица расхода             | Шт.                             |
| Масса                       | 150 кг                          |
| Единица веса                | кг/100 шт.                      |

# Технический паспорт

Лючок UDHOME2, с крышкой из нержавеющей стали,  
пустой

Артикульный номер: 7427019



| Размеры |          |       |
|---------|----------|-------|
|         | Размер h | 95 мм |
|         |          |       |

| Технические характеристики                                                    |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Исполнение                                                                    | квадратные   |  |
| Конструкция кабельного вывода                                                 | Вывод кабеля |  |
| Уборка пола                                                                   | сухой        |  |
| Высота пола макс.                                                             | 115 мм       |  |
| Высота пола мин.                                                              | 95 мм        |  |
| Подходит для монтажа в двойных полах                                          | нет          |  |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет          |  |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | нет          |  |
| Подходит для монтажа в пустотных полах                                        | да           |  |
| Подходит для полов с влажным типом уборки                                     | нет          |  |
| Подходит для канала, прокладываемого под полом                                | нет          |  |
| Длина, наружный размер                                                        | 125 мм       |  |
| Длина, монтажный размер                                                       | 125 мм       |  |
| С выемкой напольного покрытия                                                 | нет          |  |
| Диапазон регулирования макс.                                                  | 115 мм       |  |
| Диапазон регулирования мин.                                                   | 95 мм        |  |
| Механизм открывания                                                           | Инструмент   |  |