

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7368410



Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с влажным типом уборки пола в помещениях. Вывод кабеля через регулируемый по высоте тубус. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 25 мм. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии. В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystone).



A2 Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7368410
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектован.
Обозначение 2	с тубусом, с двойн. розеткой NF
Производитель	OBO
Размер	140x140x110
Материал	Нержавеющая сталь
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	323 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7368410



Размеры



Длина	140 мм
Ширина	140 мм
Размер h	110 мм

Технические характеристики

Количество монтажных коробок	1
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Уборка пола	влажный
Высота пола макс.	130 мм
Высота пола мин.	110 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	140 мм
Длина, монтажный размер	140 мм
С выемкой напольного покрытия	нет
Механизм открывания	Поворотный фиксатор