

Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7368409



Квадратная напольная розетка для установки в пустотном полу и стяжке с влажным типом уборки пола в помещениях. Вывод кабеля через регулируемый по высоте тубус. Встроенный корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M20/M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор.

Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования + 25 мм. Нагрузочная способность 15 кН обеспечивается только в неиспользуемом состоянии.

В комплект входит двойная розетка с защитным контактом. С помощью дополнительных монтажных рамок можно установить максимум 2 телекоммуникационных модуля (Keystone).



A2 Нержавеющая сталь

KGT с дробеструйной обработкой

Исходные данные

Артикульный номер	7368409
Обозначение 1	Напольный лючок
Обозначение 2	с тубусом, с двойн. розеткой VDE
Производитель	OBO
Размер	140x140x110
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	с дробеструйной обработкой
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	297 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	16,421 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали


Артикульный номер: 7368409



Размеры



Длина	140 мм
Ширина	140 мм



Технический паспорт

Лючок UDHOME2 с тубусом, с двойной розеткой VDE, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7368409



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	1
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Заглубляемая труба
Комплектация	Двойная розетка VDE
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Уборка пола	влажный
Конструкция крышки	Декоративная панель
Высота пола макс.	135 мм
Высота пола мин.	110 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	140 мм
Длина, монтажный размер	140 мм
С выемкой напольного покрытия	нет
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP45
Коэффициент прочности	IK10
Вертикальная нагрузка, большая поверхность	до 15 000 Н
Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность	до 3.000 Н
Механизм открывания	Поворотный фиксатор