


Технический паспорт

Лючок UDHome4 с монтажной коробкой UT3,
укомплектован тройной розеткой VDE, из латуни
Артикульный номер: 7427204



Квадратный лючок для установки в стяжке и в фальшполу с сухим типом уборки пола. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования + 30 мм.

В комплект поставки входят 2 монтажные коробки UT3, одна тройная розетка с заземляющим контактом и накладкой, а также две отдельные накладки для электроустановочных изделий со стандартным суппортом. Поверхности, видимые в напольном покрытии, изготовлены из латуни.



Латунь

Исходные данные


Артикульный номер	7427204
Тип	UDHOME4 2M V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с тройной розеткой VDE
Производитель	OBO
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	388 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт




Лючок UDHome4 с монтажной коробкой UT3,
укомплектован тройной розеткой VDE, из латуни
Артикульный номер: 7427204



Размеры



Длина	202 мм
Ширина	202 мм



Технический паспорт

Лючок UDHome4 с монтажной коробкой UT3,
укомплектован тройной розеткой VDE, из латуни
Артикульный номер: 7427204



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	2 UT3, тройная розетка VDE
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка