

Технический паспорт

Лючок UDHOME4 пустой, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7427232



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм. Видимые поверхности из нержавеющей стали.



VA

Нержавеющая сталь

Исходные данные

Артикульный номер	7427232
Тип	UDHOME4 2V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	без монтажной коробки
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	384 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок UDHOME4 пустой, из нержавеющей стали




Артикульный номер: 7427232



Размеры



Длина	202 мм
Ширина	202 мм



Технический паспорт

Лючок UDHOME4 пустой, из нержавеющей стали

Артикульный номер: 7427232



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	Пустой корпус
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка