

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с универсальной монтажной коробкой UT3 45 3, тройной розеткой NF, из нержавеющей стали



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят две универсальные монтажные коробки UT3 45 3 и одна тройная розетка NF. Могут быть установлены до 3 дополнительных изделий серии M45.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные



Артикульный номер	7427224
Тип	UDHOME4 2V UT N
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с тройной розеткой NF
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	413 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	18,0129 кг CO ₂ е / 1 Шт.

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с универсальной монтажной коробкой UT3 45 3, тройной розеткой NF, из нержавеющей стали



Размеры



Длина	202 мм
Ширина	202 мм

Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	2 UT3, тройная розетка NF
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME4, с универсальной монтажной коробкой UT3 45 3, тройной розеткой NF, из нержавеющей стали



Технические характеристики

Толщины напольного покрытия | 15 мм