

Технический паспорт

Лючок UDHOME4 с щеточной планкой, нержавеющая сталь, с опорой FLF, крышка с возможностью укладки
Артикульный номер: 7427256



Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки в помещениях.

Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Крышку можно выровнять по верхней кромке напольного покрытия с помощью четырех регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина 95 мм, диапазон регулирования по высоте +30 мм.

Вывод кабеля на уровне пола осуществляется через щеточную планку.

Монтажная рамка из оцинкованного стального листа для 6x FLF 3/5 или 4x FLF 3/5 и 1x FLF 6/5.

Крышка с возможностью укладки фрагмента напольного покрытия, 15 мм.

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	7427256
Тип	UDHOME4 2V U PE
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с рамкой FLF
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	373 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Лючок UDHOME4 с щеточной планкой, нержавеющая сталь, с опорой FLF, крышка с возможностью укладки
Артикульный номер: 7427256



Размеры



Длина	202 мм
Ширина	202 мм



Технические характеристики

Количество монтажных коробок	2
Исполнение	квадратные
Конструкция кабельного вывода	Щеточная планка
Комплектация	Кронштейн FLF
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Подходит для монтажа в двойных полах	нет
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	нет
Подходит для канала, прокладываемого под полом	нет
Длина, наружный размер	199 мм
Длина, монтажный размер	202 мм
С выемкой напольного покрытия	да
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Толщины напольного покрытия	15 мм