

Технический паспорт

Лючок UDHOME9 пустой, из латуни

Артикульный номер: 7427328



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм. Видимые поверхности выполнены из латуни.



CuZn
37 Латунь

Исходные данные

Артикульный номер	7427328
Тип	UDHOME9 2M
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	без монтажной коробки
Производитель	OBO
Материал	латунный
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	482 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Лючок UDHOME9 пустой, из латуни


Артикульный номер: 7427328



Размеры



Длина	246 мм
Ширина	246 мм



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	Пустой корпус
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка