

Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME9, с суппортом I14,
нержавеющая сталь

Артикульный номер: 7427076



Квадратный лючок для 14 электроустановочных изделий итальянской конструкции, для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки. Корпус со штампованными отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 110 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входит суппорт.

Видимые поверхности из нержавеющей стали.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7427076
Тип	UDHOME9 2V I14
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	для 14 устройств
Производитель	OBO
Размер	242x242x110
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	544 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Напольный лючок UDHOME9, с суппортом I14,
нержавеющая сталь


Артикульный номер: 7427076



Размеры



Длина	246 мм
Ширина	246 мм



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщины стяжки макс.	130 мм
Толщины стяжки мин.	110 мм
Высота пола макс.	140 мм
Высота пола мин.	110 мм
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
Диапазон регулирования макс.	140 мм
Диапазон регулирования мин.	110 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	15 мм