

Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками МТ4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7427308



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят три универсальных монтажных коробки UT4 45 4 для установки электроустановочных изделий серии Modul 45. При этом одна из них укомплектована двумя двойными розетками с заземляющим контактом белого цвета.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.



VA

Нержавеющая сталь

Исходные данные


Артикульный номер	7427308
Тип	UDHOME9 2V UT45V
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с 2 двойными розетками VDE
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	шт.
Масса	520 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт




Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками МТ4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7427308



Размеры



Длина	246 мм
Ширина	246 мм



Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками MT4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7427308



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	3 UT4, 2 двойные розетки VDE
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка