

Технический паспорт

Лючок UDHome9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7427316



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Откидная крышка с выемкой толщиной 15 мм для фрагмента напольного покрытия. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят 3 монтажные коробки UT4 45 4 для монтажа электроустановочных изделий серии Modul 45. Одна из них укомплектована 2 двойными розетками французского стандарта NF белого цвета.

Видимые поверхности выполнены из нержавеющей стали, материал 1.4301.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные


Артикульный номер	7427316
Тип	UDHOME9 2V UT N
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с 2 двойными розетками NF
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	520 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	24,976 кг CO ₂ / 1 Шт.

Технический паспорт


Лючок UDHome9, с 3 монтажными коробками UT4,
укомплектованный, из нержавеющей стали
Артикульный номер: 7427316



Размеры



Длина	246 мм
Ширина	246 мм



Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Комплектация	3 UT4, 2 двойные розетки NF
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Механизм открывания	Ручка
Толщины напольного покрытия	15 мм