

# Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками MT4,  
укомплектованный, из нержавеющей стали  
Артикульный номер: 7427300



Квадратный лючок для установки в стяжке и в пустотном полу с сухим типом уборки в помещениях. Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Верхняя часть выравнивается по поверхности напольного покрытия с помощью 4-х регулируемых опор. Минимальная монтажная глубина составляет 95 мм, диапазон регулирования по высоте + 30 мм.

В комплект поставки входят три универсальных монтажных коробки UT4 для монтажа до 12 электроустановочных изделий размером 45x45 мм серии Modul 45®. Одна монтажная коробка укомплектована двумя двойными розетками белого цвета. Вторая коробка оснащена двумя накладками для стандартного монтажа устройств, а третья коробка укомплектована двумя заглушками.

Видимые в напольном покрытии поверхности изготовлены из нержавеющей стали.



VA

Нержавеющая сталь

## Исходные данные


|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Артикульный номер           | 7427300                        |
| Тип                         | UDHOME9 2V UT V                |
| Обозначение 1               | Напольный лючок укомплектов.   |
| Обозначение 2               | с 2 двойными розетками VDE     |
| Производитель               | OBO                            |
| Материал                    | Нержавеющая сталь 1.4301 (304) |
| Минимальная единица продажи | 1                              |
| Единица расхода             | Шт.                            |
| Масса                       | 520,5 кг                       |
| Единица веса                | кг/100 шт.                     |

# Технический паспорт




Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками МТ4,  
укомплектованный, из нержавеющей стали  
Артикульный номер: 7427300



## Размеры



|        |        |
|--------|--------|
| Длина  | 246 мм |
| Ширина | 246 мм |



# Технический паспорт

Лючок UDHOME9, с 3 монтажными коробками MT4,  
укомплектованный, из нержавеющей стали  
Артикульный номер: 7427300



## Технические характеристики

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Конструкция кабельного вывода                     | Вывод кабеля                       |
| Комплектация                                      | 3 UT4, 2 двойные розетки VDE       |
| Конструкция крышки                                | Углубление для напольного покрытия |
| Толщины стяжки макс.                              | 110 мм                             |
| Толщины стяжки мин.                               | 95 мм                              |
| Высота пола макс.                                 | 125 мм                             |
| Высота пола мин.                                  | 95 мм                              |
| Подходит для канала,<br>прокладываемого под полом | нет                                |
| Длина, наружный размер                            | 243 мм                             |
| Длина, монтажный размер                           | 246 мм                             |
| С выемкой напольного<br>покрытия                  | да                                 |
| Диапазон регулирования макс.                      | 125 мм                             |
| Диапазон регулирования мин.                       | 95 мм                              |
| Степень защиты (IP) в режиме<br>пользования       | IP20                               |
| Степень защиты (IP) в<br>нерабочем состоянии      | IP40                               |
| Коэффициент прочности                             | IK10                               |
| Механизм открывания                               | Ручка                              |