

# Технический паспорт

Лючок UDHOME9 с щеточной планкой, нержавеющая сталь, с опорой FLF, крышка с возможностью укладки  
Артикульный номер: 7427332



Квадратный лючок для установки в пустотном полу и стяжке с сухим типом уборки в помещениях.

Корпус с отверстиями для ввода труб (M25). Крышку можно выровнять по верхней кромке напольного покрытия с помощью четырех регулируемых по высоте опор. Минимальная монтажная глубина 95 мм, диапазон регулирования по высоте +30 мм.

Вывод кабеля на уровне пола осуществляется через щеточную планку.

Монтажная рамка из оцинкованного стального листа для 9x FLF 3/5.

Крышка с возможностью укладки фрагмента напольного покрытия, 15 мм.

**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные


Артикульный номер	7427332
Тип	UDHOME9 2V U PE
Обозначение 1	Напольный лючок укомплектов.
Обозначение 2	с рамкой FLF
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	530 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	25,0101 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Лючок UDHOME9 с щеточной планкой, нержавеющая сталь, с опорой FLF, крышка с возможностью укладки  
Артикульный номер: 7427332



## Размеры



Длина	246 мм
Ширина	246 мм

## Технические характеристики

Конструкция кабельного вывода	Щеточная планка
Комплектация	Кронштейн FLF
Конструкция крышки	Углубление для напольного покрытия
Толщины стяжки макс.	110 мм
Толщины стяжки мин.	95 мм
Высота пола макс.	125 мм
Высота пола мин.	95 мм
Длина, наружный размер	243 мм
Длина, монтажный размер	246 мм
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	95 мм
Степень защиты (IP) в режиме пользования	IP20
Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии	IP40
Коэффициент прочности	IK10
Толщины напольного покрытия	15 мм