

Технический паспорт

Монтажное основание UDSR4 для монтажной трубы и металлического кабельного канала

Артикульный номер: 7400355



Монтажное основание для установки под полом с постоянным и неизменяемым монтажным отверстием Ø 215 мм для лючка номинального размера R4. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки (входит в комплект поставки) Монтажное основание имеет отверстия для 2- или 3-секционного подпольного канала из стального листа номинального размера 25038, а также 6 электромонтажных труб M20 или M25 на всех четырех сторонах. Коробка пригодна для использования в бесшовных полах типа цементной стяжки с установочной высотой до 90 мм.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7400355
Тип	UDSSD 25038 R4
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для GESR4
Производитель	OBO
Размер	329x329x92
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	224,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	8,075 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UDSR4 для монтажной трубы и
металлического кабельного канала


Артикульный номер: 7400355



Размеры



Диаметр d | 215 мм



Технические характеристики

Толщины стяжки макс.	90 мм
Толщины стяжки мин.	65 мм
Номинальный размер монтажных элементов	R4