

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки электроники
UP 46, угловая, с боковым пространством для клемм
Артикульный номер: 2003725



Монтажная коробка для скрытой установки электроники с боковым пространством для клемм, угловая форма, для установки в кирпичной кладке на глубину не менее 50 мм.

- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
 - 10 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
 - 2 ввода до Ø 20 мм в дне
 - 4 ввода для плоских проводов/плоских проводов для скрытой прокладки
 - Резьбовые вкладыши 4 x 3
- Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP полипропилен

Исходные данные


Артикульный номер	2003725
Тип	UE 46
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с боковым клеммным блоком
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø60xH50x114
Цвет	глубокий черный
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	4,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки электроники
UP 46, угловая, с боковым пространством для клемм
Артикульный номер: 2003725



Размеры



Длина	114 мм
Ширина	76 мм
Высота	50 мм

Технические характеристики

Количество вводов	16
Способ ввода	Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Вид прохода через корпус	Продавливаемое отверстие
Исполнение	Отдельный
Модель	Электронная розетка
Крепление устройств	Болты
Крышка	без
Крепление крышки	Болты
Ввод сзади	да
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Форма	прямоугольной формы
Для труб диаметром	20/25 мм
Зазор винтов прибора	60 мм
Не содержит галогенов	да
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	10
Со скобами	нет
С винтами	да
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Вводы труб Ø 20 мм	2
Ударопрочность	да
Вид защиты	IP30
воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V