

Технический паспорт

Монтажное основание UGE2

Артикульный номер: 7428062



Монтажное основание для монтажа в полу с монтажным отверстием от 106 x 182 мм для лючка номинального размера 2. Монтажное отверстие изготавливается с помощью опалубки, которая входит в комплект поставки. Монтажное основание имеет отверстия для двух электромонтажных труб M20 на лицевой стороне. Подходит для использования в бесшовных полах с цементной стяжкой с установочной высотой от 70 до 90 мм.



- St Сталь
- FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные	
Артикульный номер	7428062
Тип	UGE 2C
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для GES2
Производитель	OBO
Размер	240x150x88
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	74,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	3,2392 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажное основание UGE2

Артикульный номер: 7428062



Размеры



Длина	240 мм
Ширина	150 мм
Высота	91 мм

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения	да
Отверстие для монтажного элемента	прямоугольной формы
Толщины стяжки макс.	90 мм
Толщины стяжки мин.	70 мм
Номинальный размер монтажных элементов	2