

Технический паспорт

Монтажная коробка для вывода из стены для скрытой установки IP

Артикульный номер: 2003732



Коробка для вывода из стены для скрытой установки для прокладки отдельного кабеля Овальная форма, для установки в кирпичной кладке на глубину не менее 35 мм.

- 2 ввода до Ø 20 мм
- 1 комбинированный ввод Ø 10 и 20 мм
- 1 ввод до Ø 20 мм в дне



PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2003732
Тип	UG 30-WA-D
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	с крышкой
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø2x35mm, H35
Цвет	глубокий черный
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,15 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0932 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Монтажная коробка для вывода из стены для скрытой установки IP

Артикульный номер: 2003732



Размеры



Длина	65 мм
Ширина	35 мм
Высота	35 мм

Технические характеристики

Количество вводов	4
Способ ввода	Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Вид прохода через корпус	Продвинутое отверстие
Исполнение	Прочее
Модель	Монтажная коробка для вывода из стены
Крышка	белый
Крепление крышки	защелкиваемый
Ввод сзади	да
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Форма	Прочее
Для труб диаметром	20 мм
Не содержит галогенов	да
макс. Поперечное сечение	2,5 мм ²
Со скобами	нет
С винтами	нет
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Вводы труб Ø 20 мм	4
Ударопрочность	нет
Вид защиты	IP30
воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V