Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46, сдвоенное исполнение
Артикульный номер: 2003722

Двойная монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 46 мм.
• Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
• 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм
• 6 вводов до Ø 20 мм
• 2 ввода до Ø 20 мм в дне
Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.

650° Ø 60 IP 30 1,5-2,5 mm² 400 V

PP Полипропилен

Исходные данные

Артикульный номер	2003722
Тип	UG 46-DV
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	открытое исполнение
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	2x Ø60xH46mm
Цвет	глубокий черный/серо-голубой
Материал	Полипропилен
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	3,72 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1365 кг COe / 1 Шт.

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46, сдвоенное исполнение
Артикульный номер: 2003722

Размеры



Длина	148 мм
Ширина	68 мм
Высота	46 мм

Технические характеристики

Количество вводов	12
Способ ввода	Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Вид прохода через корпус	Продавливаемое отверстие
Исполнение	Двойной
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Винты или распорные лапки
Крышка	без
Крепление крышки	Болты
Ввод сзади	да
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Форма	Овальный
Для труб диаметром	20/25 мм
Не содержит галогенов	да
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	4
С винтами	нет
Номинальное сечение макс.	2,5 мм²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм²
Вводы труб Ø 20 мм	8
Ударопрочность	да
Вид защиты	IP30
воздухонепроницаемая	нет
Расчетное напряжение	400 V