

Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,
воздухонепроницаемая

Артикульный номер: 2003706



Монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку с воздухонепроницаемыми мембранными вводами на глубину не менее 46 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- Соединительный штуцер с возможностью соединения с обеих сторон с байонетным затвором

- 4 комбинированных ввода для труб Ø 20 и 25 мм

- 2 ввода до Ø 20 мм в соединительном штуцере

- 2 ввода до Ø 12 мм в дне

Протестировано в соответствии со стандартами DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 и DIN 49073-1.



PP/
TPE

Полипропилен/термопластичный эластомер

Исходные данные

Артикульный номер	2003706
Тип	UG 46-L
Обозначение 1	Коробка для скрытого монтажа
Обозначение 2	воздухонепроницаемая
Lieferbar ab	01.10.2021
Производитель	OBO
Размер	Ø60mm, H46mm
Цвет	глубокий черный/серо-голубой
Материал	Полипропилен / термопластичный эластомер
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,04 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0692 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка для скрытой установки UP 46,
воздухонепроницаемая

Артикульный номер: 2003706



Размеры



Высота	46 мм
--------	-------

Технические характеристики

Количество вводов	8
Способ ввода	Провода NYM, телекоммуникационные провода и гофрированные трубы
Вид прохода через корпус	Вводная мембрана
Исполнение	Отдельный
Модель	Монтажная коробка
Крепление устройств	Болты
Крышка	без
Крепление крышки	Болты
Ввод сзади	да
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/IEC 60695-2-11, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Для труб диаметром	20/25 мм
Не содержит галогенов	да
Комбинированные вводы Ø 20 / 25 мм	4
Со скобами	нет
С винтами	нет
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Вводы труб Ø 20 мм	2
Ударопрочность	да
Вид защиты	IP30
воздухонепроницаемая	да
Расчетное напряжение	400 V