

# Технический паспорт

## Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004352



Идеальная система для использования в любом типе стен. Вся продукция разработана с учётом новейших научных разработок, устройства легко совмещаются друг с другом при монтаже. Они соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают безупречную установку за оптимальное время. Система включает в себя широкий ассортимент устройств и дополнительных аксессуаров и может использоваться в повседневной работе и проектах любой степени сложности.



PS полистирол

### Исходные данные

Артикульный номер	2004352
Тип	UG 60 255
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	для скрыт. монтажа, со втулкой
Производитель	OBO
Размер	Ø60mm, H62mm
Цвет	черный
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,788 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004352



### Размеры



Высота 60 мм

### Технические характеристики

Количество вводов	7
Способ ввода_	Мембранные отверстия для проводов и труб Ø 20 мм и Ø 25 мм.
Исполнение	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Электрические вводы	7
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Высота пола мин.	64 мм
Зазор винтов прибора	60 мм
С винтами	нет
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Номинальное сечение мин.	1,5 мм <sup>2</sup>
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP20
С переходником	Четырехгранная опора
Расчетное напряжение	400 V