

Технический паспорт

Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004354



Идеальная система для использования в любом типе стен. Вся продукция разработана с учётом новейших научных разработок, устройства легко совмещаются друг с другом при монтаже. Они соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают безупречную установку за оптимальное время. Система включает в себя широкий ассортимент устройств и дополнительных аксессуаров и может использоваться в повседневной работе и проектах любой степени сложности.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2004354
Обозначение 1	Монтажная коробка
Обозначение 2	для скрыт. монтажа, со втулкой
Производитель	OBO
Размер	Ø60mm, H56mm
Цвет	черный
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	2,05 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка

Артикульный номер: 2004354



Размеры



Высота	56 мм
--------	-------

Технические характеристики

Количество вводов	8
Способ ввода	Мембранные отверстия для проводов и труб Ø 20 мм
Исполнение	Отдельный
Модель	Соединительная/монтажная коробка
Крепление устройств	Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Комплектация	без
Крышка	без
Электрические вводы	8
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	круглой формы
Высота пола мин.	58 мм
Зазор винтов прибора	60 мм
Со скобами	нет
С винтами	нет
Вид монтажа	Скрытый монтаж
Номинальное сечение макс.	2,5 мм ²
Номинальное сечение мин.	1,5 мм ²
Пломбируемая	нет
Вид защиты	IP20
С переходником	Четырехгранная опора
Расчетное напряжение	400 V