


Технический паспорт

Универсальные крышки

Артикульный номер: 2003236



Универсальная крышка для подрозетника для пустотелых стен.
Универсальные крышки для всех типов коробок, крышки с центральным креплением для соединительных коробок, расстояние между отверстиями для винтов 60 мм для монтажных коробок, расстояние между отверстиями для винтов 67 мм для соединительных коробок, край крышки плотно прилегает к коробке, винты крышек потайные. Шероховатая поверхность.



PS Полистирол

Исходные данные

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Артикульный номер | 2003236 |
| Тип | UG UD |
| Обозначение 1 | Универсальная крышка |
| Обозначение 2 | Штукатурка/полая стена |
| Производитель | OBO |
| Размер | Ø84mm |
| Цвет | белый |
| Материал | Полистирол |
| Минимальная единица продажи | 20 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 1,07 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |

Технический паспорт


Универсальные крышки

Артикульный номер: 2003236



Размеры

Высота | 1,5 мм



Технические характеристики

| | |
|------------------------|---|
| Вид крепления | Резьбовая крышка |
| Трудновоспламеняющийся | согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C |
| Форма | круглой формы |
| Не содержит галогенов | да |
| С винтами | нет |
| Пломбируемая | нет |