

Технический паспорт

UKL8 KR с 4 монтажными кронштейнами

Артикульный номер: 7429665



Регулируемая по высоте кассета с выпуском кабеля для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях. В комплект поставки входит монтажная крышка и по четыре монтажных кронштейна для двух устройств Modul-45.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7429665
Тип	UKL8 KR
Обозначение 1	Вставка для лючка
Обозначение 2	для монтажа в фальшполу
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	404 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	21,9803 кг CO ₂ e / 1 шт.


Технический паспорт

UKL8 KR с 4 монтажными кронштейнами

Артикульный номер: 7429665



Размеры



Длина	380 мм
Ширина	260 мм
Высота	106 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	8
Количество монтажных коробок	4
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Толщины напольного покрытия	15 мм