

Технический паспорт

Электромонтажный лючок — UKL 8

Артикульный номер: 7428533



Регулируемая по высоте кассета с выпуском кабеля для непосредственного монтажа в пустотных перекрытиях во внутренних помещениях.

В комплект поставки входят четыре монтажных кронштейна для двух устройств Modul-45 каждый.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7428533
Тип	UKL 8
Обозначение 1	Лючок
Обозначение 2	для 4 двойных розеток Modul 45
Производитель	OBO
Размер	282x160x70
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	274 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	17,5403 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Электромонтажный лючок — UKL 8

Артикульный номер: 7428533



Размеры



Длина	160 мм
Ширина	280 мм
Высота	100 мм

Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	8
Количество монтажных коробок	4
Конструкция кабельного вывода	Вывод кабеля
Монтажные рамки для установки монтажных коробок	нет
Толщины напольного покрытия	20 мм