

Технический паспорт

Стойка US 3 FT

Артикульный номер: 6342450



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 30 x 50 мм.
При ширине кронштейна от 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 25.



St

Сталь

FT

Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6342450
Тип	US 3 600 FT
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x30x6000
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	834 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	19,9758 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Стойка US 3 FT

Артикульный номер: 6342450



Размеры



Размер	30 x 50 x 2,5
Длина	6 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	30 мм
Размер L	6 000 мм

Технический паспорт

Стойка US 3 FT

Артикульный номер: 6342450



Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	1,42 см ²
Статическая величина Iy	1,52 см
Статическая величина Iz	5,72 см
Статическая величина Wy	0,7 см ²
Статическая величина Wz	2,29 см ²