

# Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341152



U-образная стойка фиксированной длины. Размеры 50 x 50 мм.  
При применении кронштейна шириной 400 мм или при монтаже кронштейна на конце подвесной стойки рекомендуется использовать распорку DSK 45.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

## Исходные данные

Артикульный номер	6341152
Тип	US 5 300 A2
Обозначение 1	U-образная стойка
Обозначение 2	С трехсторонней перфорацией
Производитель	OBO
Размер	50x50x3000
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	737 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	40,036 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341152



## Размеры



Размер	50 x 50 x 2,5
Длина	3 000 мм
Ширина	50 мм
Высота	50 мм



# Технический паспорт

Стойка US 5

Артикульный номер: 6341152



## Технические характеристики

Отделяемый	нет
Вид перфорации	3 стороны перфорированные
Исполнение	Одинарный профиль
Повышение живучести конструкции	нет
Прочность материала	2,5 мм
С зубцами	нет
Форма профиля	U-образный профиль
Статическая величина A	2,74 см <sup>2</sup>
Статическая величина Iy	8,32 см
Статическая величина Iz	12,53 см
Статическая величина Wy	2,61 см <sup>2</sup>
Статическая величина Wz	5,01 см <sup>2</sup>