

Технический паспорт

Накладка для монтажной коробки UT3 и UT4, с отверстием для установки устройства EKR, с винтовым креплением



Накладка для установки одного изделия с суппортом 50 размера.



PA Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7408785
Тип	UT34 D2
Обозначение 1	Крышка
Обозначение 2	для UT34, с 1 опорной скобой
Производитель	OBO
Размер	104x76x4
Цвет	черный графит; RAL 9011
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	2,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,105 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Накладка для монтажной коробки UT3 и UT4, с отверстием для установки устройства EKR, с винтовым креплением



Размеры



Длина	104 мм
Ширина	76 мм

Технические характеристики

Применение	Монтажная коробка
Количество отверстий CEE-/Perilex	0
Количество тройных отверстий	0
Количество встраиваемых устройств	1
Количество одинарных отверстий	1
Количество овальных отверстий	0
Количество квадратных отверстий	1
Количество круглых отверстий	0
Количество двойных отверстий	0
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Глухая крышка	нет
Подходит для поля для надписей	нет
Монтажная техника	Центральная плата 50 мм
Часть в UT3	2/3
Часть в UT4	2/4