

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с розетками с защитным контактом 2+1
Артикульный номер: 7404660



Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена двумя розетками 33° белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета.



Исходные данные

Артикульный номер	7404660
Тип	UTC3 G W2OR1
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	2×белая, 1×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	165x76x45
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	26,63 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,0038 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт


Укомплектованная монтажная коробка UTC3 с розетками с защитным контактом 2+1
Артикульный номер: 7404660



Размеры



Длина	175 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм



Технические характеристики

Количество подключений	2
Количество встраиваемых устройств	3
Исполнение	Двойной белый/одинарный оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Длина подводящего провода	0,3 м
Комбинации розеток	одинарная и двойная
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	165 мм
Защита от перенапряжений	нет