


Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с защитным контактом 2+1

Артикульный номер: 7404688



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена двумя розетками 33° оранжевого цвета и одной розеткой с защитным контактом 33° 16 А зеленого цвета. Одна глухая накладка обеспечивает возможность дополнительной установки устройств серии Modul45 или Modul 45connect. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.



Исходные данные

Артикульный номер	7404688
Тип	UTC4 G OR2GN1
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	2×оранжевая, 1×зеленая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	32,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1134 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с защитным контактом 2+1

Артикульный номер: 7404688



Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Количество подключений	2
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Двойной оранжевый/одинарный зеленый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Длина подводящего провода	0,3 м
Комбинации розеток	одинарная и двойная
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	нет