

# Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с защитным контактом 2+2, 2 розетки с защитой от перенапряжений



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена двумя розетками 33° с защитным контактом белого цвета и двумя розетками 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета.



## Исходные данные



Артикульный номер	7404678
Тип	UTC4 G W2OR2 Ü
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	2×белая, 2×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	31,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,2232 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с защитным контактом 2+2, 2 розетки с защитой от перенапряжений



## Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

## Технические характеристики

Количество подключений	2
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Двойной белый/двойной оранжевый
Длина провода	0 мм
Сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Длина подводящего провода	0 м
Комбинации розеток	двойная и двойная с защитой от перенапряжений
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	да