

# Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1  
Артикульный номер: 7404684



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена тремя розетками с защитным контактом 33° белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16 А оранжевого цвета.



## Исходные данные

Артикульный номер	7404684
Тип	UTC4 G W3OR1
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	3×белая, 1×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	29,51 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,087 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1  
Артикульный номер: 7404684



## Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм



## Технические характеристики

Количество подключений	2
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Тройной белый/одинарный оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Длина подводящего провода	0,3 м
Комбинации розеток	одинарная и тройная
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	да