


# Технический паспорт

## Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1 с защитой от перенапряжений



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с соединительным кабелем без галогенов. Она оснащена тремя розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом 16А оранжевого цвета. Оранжевые розетки подключены к модулю защиты от перенапряжений типа 3 согласно стандарту DIN EN 61643-11. Подходит для подключения кабелей VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.



### Исходные данные

Артикульный номер	7404686
Тип	UTC4 G W3OR1 Ü
Обозначение 1	Универсал. рамка Connect GST18
Обозначение 2	3×белая, 1×оранжевая, ЗИП
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	33,53 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,1382 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Укомплектованная монтажная коробка UTC4 с розетками с заземляющим контактом 3+1 с защитой от перенапряжений



## Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм



## Технические характеристики

Количество подключений	2
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Тройной белый/одинарный оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Комбинации розеток	Прочее
Штекерная система	GST18
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	да