

# Технический паспорт

UTC4 W с 2 розетками с заземляющим контактом,  
оранжевого цвета

Артикульный номер: 7404613



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом, 16 А, и 2 заглушками для последующей установки 2 электроустановочных устройств Modul45. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков R7, R9 и 9.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA@MIDI.

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом, 16 А, и 2 заглушками для последующей установки 2 электроустановочных устройств Modul45.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA@MIDI.

РА Полиамид

## Исходные данные

Артикульный номер	7404613
Тип	UTC4 W OR2
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	2×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	30,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	1,0084 кг CO2e / 1 Шт.


# Технический паспорт

UTC4 W с 2 розетками с заземляющим контактом,  
оранжевого цвета

Артикульный номер: 7404613



## Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

## Технические характеристики

Соединительный кабель без галогенов	нет
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	двойная, оранжевая
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup>
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	1
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	нет