

Технический паспорт

UTC4 W с 4 розетками с заземляющим контактом,
оранжевого цвета
Артикульный номер: 7404614



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 4 розетками 33° с заземляющим контактом оранжевого цвета, 250 В~ 16 А.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 4 розетками 33° с заземляющим контактом оранжевого цвета, 250 В~ 16 А.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	7404614
Тип	UTC4 W OR4
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	4×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	37,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1951 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

UTC4 W с 4 розетками с заземляющим контактом,
оранжевого цвета

Артикульный номер: 7404614



Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Соединительный кабель без галогенов	нет
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	четверная, оранжевая
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	1
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	нет