

Технический паспорт

UTC4 W с 2+2 розетками с заземляющим контактом, 2 розетки с защитой от перенапряжений
Артикульный номер: 7404617



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и 2 розетками 33° с защитным контактом оранжевого цвета (с модулем защиты от перенапряжения типа 3 согласно DIN EN 61643-11), 250 В~ 16 А. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9.



Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI. Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 2 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и 2 розетками 33° с защитным контактом оранжевого цвета (с модулем защиты от перенапряжения типа 3 согласно DIN EN 61643-11), 250 В~ 16 А. Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7404617
Тип	UTC4 W W2OR2 Ü
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	2×белая, 1×оранжевая, ЗИП
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	47,8 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,1867 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

UTC4 W с 2+2 розетками с заземляющим контактом, 2 розетки с защитой от перенапряжений
Артикульный номер: 7404617



Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Соединительный кабель без галогенов	нет
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Двойной белый/двойной оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	да