

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с 3+1 розетками с заземляющим контактом
Артикульный номер: 7404621



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 3 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 250 В~ 16 А. С соединительным проводом без содержания галогенов. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков R7, R9 и 9.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 3 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета, 250 В~ 16 А. С соединительным проводом без содержания галогенов.

Соединительный провод из ПВХ, со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI.

РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7404621
Тип	UTC4 W W3OR1
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	3×белая, 1×оранжевая
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	46,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,3346 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с 3+1 розетками с заземляющим контактом
Артикульный номер: 7404621



Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Соединительный кабель без галогенов	нет
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Тройной белый/одинарный оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	2
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	нет