

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с 3+1 розетками с заземляющим контактом, 1 розеткой с защитой от перенапряжений



Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 3 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета (с модулем защиты от перенапряжения типа 3 согласно DIN EN 61643-11), 250 В~ 16 А. Подходит для подключения соединительных проводов VL и лючков номинальных размеров R7, R9 и 9. Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 оснащена 3 розетками 33° с защитным контактом белого цвета и одной розеткой 33° с защитным контактом оранжевого цвета (с модулем защиты от перенапряжения типа 3 согласно DIN EN 61643-11), 250 В~ 16 А.

Соединительный провод со штекером, 3-полюсный, тип WINSTA® MIDI

РА Полиамид

Исходные данные


Артикульный номер	7404622
Тип	UTC4 W W3OR1 Ü
Обозначение 1	Универсал.рамка Connect WINSTA
Обозначение 2	3×белая, 1×оранжевая, ЗИП
Производитель	OBO
Размер	208x76x45
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	48,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	1,2296 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Укомплектованная монтажная коробка UTC4 W с 3+1 розетками с заземляющим контактом, 1 розеткой с защитой от перенапряжений



Размеры



Длина	218 мм
Ширина	76 мм
Высота	60 мм

Технические характеристики

Соединительный кабель без галогенов	нет
Количество встраиваемых устройств	4
Исполнение	Тройной белый/одинарный оранжевый
Длина провода	300 мм
Сечение провода	2,5 мм ²
Штекерная система	WINSTA® MIDI
Модульный разъем	да
Электрическая сеть	1
Системная длина	208 мм
Защита от перенапряжений	да