


Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 2003248



Крышка пригодна для монтажных коробок типа UV...К, край крышки плотно прилегает к коробке, поверхность шероховатая, винты крышки утоплены.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2003248
Тип	UV 150 D
Обозначение 1	Крышка коробки
Обозначение 2	Штукатурка
Производитель	OBO
Размер	170x170x1,75
Цвет	белый
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	5
Единица расхода	Шт.
Масса	4,85 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1836 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка

Артикульный номер: 2003248



Размеры



Длина	170 мм
Ширина	170 мм
Высота	1,75 мм
Размер А	200 мм
Размер В	170 мм
Размер s	1,75 мм

Технические характеристики

Вид крепления	Резьбовая крышка
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Форма	квадратные
Не содержит галогенов	да
С винтами	нет
Пломбируемая	да