


Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 80 мм

Артикульный номер: 2004634



Крышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 80 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.



PS Полистирол

Исходные данные

Артикульный номер	2004634
Тип	UV 80 FD
Обозначение 1	Крышка с распорными лапками
Обозначение 2	Штукатурка
Производитель	OVO
Размер	Ø95mm
Цвет	белый
Материал	Полистирол
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	1,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0415 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Крышка с распорными лапками, 80 мм

Артикульный номер: 2004634



Размеры



Технические характеристики

Вид крепления	Крышка с распорными лапками
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C
Форма	круглой формы
Не содержит галогенов	да
С винтами	нет
Пломбируемая	нет