


Технический паспорт

Монтажная коробка UZD350-4

Артикульный номер: 7410076



Монтажная коробка для перекрытых слоем стяжки каналов для скрытого подпольного монтажа с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 120–165 мм. Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов с помощью 2-компонентного канала EÜK.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7410076
Тип	UZD350-4 120165
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для высоты стяжки 120-165 мм
Производитель	OBO
Размер	500x480x120
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	431 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Монтажная коробка UZD350-4

Артикульный номер: 7410076



Размеры



Длина	480 мм
Ширина	500 мм
Высота	120 мм
Размер a	362 мм
Размер A	480 мм
Размер B	500 мм
Размер b	383 мм

Технические характеристики

Плита настила	да
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	165 мм
Толщины стяжки мин.	120 мм
для крепления труб	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Ширина короба макс.	350 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала макс.	58 мм
Высота канала мин.	28 мм
Минимальная высота стяжки	80
Номинальный размер лючка	350 мм
Диапазон регулирования макс.	165 мм
Диапазон регулирования мин.	120 мм