


# Технический паспорт

## Монтажная коробка UZD350-4

### Артикульный номер: 7410074



Монтажная коробка для перекрытых слоем стяжки каналов для скрытого подпольного монтажа с боковыми стенками из стального листа. Для установки монтажных элементов в монтажной крышке (заказываются отдельно). Возможно плавное быстрое выравнивание до номинальной высоты стяжки 80–125 мм. Стяжка может быть выполнена заподлицо с компенсационным краем стяжки. После укладки стяжки возможно обеспечение звукоизоляции; при наличии системных принадлежностей может применяться при высоких нагрузках. Ввод кабелей и проводов с помощью 2-компонентного канала EÜK.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

#### Исходные данные

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Артикульный номер           | 7410074                       |
| Тип                         | UZD350-4 80125                |
| Обозначение 1               | Монтажное основание           |
| Обозначение 2               | для высоты стяжки 80-125мм    |
| Производитель               | OBO                           |
| Размер                      | 500x480x80                    |
| Материал                    | Сталь                         |
| Поверхность                 | оцинкован конвейерным методом |
| Стандарт поверхности        | DIN EN 10346                  |
| Минимальная единица продажи | 1                             |
| Единица расхода             | шт.                           |
| Масса                       | 431 кг                        |
| Единица веса                | кг/100 шт.                    |


# Технический паспорт

## Монтажная коробка UZD350-4

Артикульный номер: 7410074



### Размеры



|          |        |
|----------|--------|
| Длина    | 480 мм |
| Ширина   | 500 мм |
| Высота   | 80 мм  |
| Размер a | 362 мм |
| Размер A | 480 мм |
| Размер B | 500 мм |
| Размер b | 383 мм |

### Технические характеристики

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Плита настила                                                                 | да                       |
| Конструкция крышки                                                            | Универсальное исполнение |
| Возможность монтажа уплотнения                                                | да                       |
| Монтажное отверстие для напольного бокса                                      | нет                      |
| Отсоединяемая крышка                                                          | да                       |
| Толщины стяжки макс.                                                          | 125 мм                   |
| Толщины стяжки мин.                                                           | 80 мм                    |
| для крепления труб                                                            | нет                      |
| Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой | нет                      |
| Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки                     | да                       |
| Подходит для канала, прокладываемого под полом                                | да                       |
| Ширина короба макс.                                                           | 350 мм                   |
| Ширина короба мин.                                                            | 190 мм                   |
| Высота канала макс.                                                           | 58 мм                    |
| Высота канала мин.                                                            | 28 мм                    |
| Минимальная высота стяжки                                                     | 80                       |
| Номинальный размер лючка                                                      | 350 мм                   |
| Диапазон регулирования макс.                                                  | 125 мм                   |
| Диапазон регулирования мин.                                                   | 80 мм                    |