


# Технический паспорт

Монтажное основание UZD250-3 для стяжки высотой  
165 - 220 мм

Артикульный номер: 7410052



Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке.  
Боковые стенки позволяют установить канал 250 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7410052
Тип	UZD 165220 250-3
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для высоты стяжки 165-220 мм
Производитель	OBO
Размер	410x367x165
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	530 кг
Единица веса	кг/100 шт.



# Технический паспорт

Монтажное основание UZD250-3 для стяжки высотой  
165 - 220 мм

Артикульный номер: 7410052



## Размеры



Размер a	262 мм
Размер A	367 мм
Размер B	410 мм
Размер b	283 мм

## Технические характеристики

Плита настила	да
Утапливаемый вровень с полом	нет
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	220 мм
Толщины стяжки мин.	165 мм
для крепления труб	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
Монтажное пространство макс.	21,2 дм <sup>3</sup>
Монтажное пространство мин.	15,66 дм <sup>3</sup>
Ширина короба макс.	250 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала макс.	48 мм
Высота канала мин.	28 мм
Минимальная высота стяжки	165
Номинальный размер лючка	250 мм
Диапазон регулирования макс.	220 мм
Диапазон регулирования мин.	165 мм