

# Технический паспорт

Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой 70-125 мм

Артикульный номер: 7410034



Монтажное основание под заливку в бетон для систем скрытой прокладки кабеля в стяжке. Для установки напольных лючков с помощью монтажной крышки (заказываются отдельно). Верхнюю часть монтажного основания можно плавно выровнять на номинальной высоте стяжки (возможно быстрое выравнивание), верхняя плоскость монтажного основания должна быть заподлицо (вровень) со стяжкой. Благодаря звукоизоляционным свойствам и системным аксессуарам монтажное основание можно использовать для тяжелых условий эксплуатации. Боковые стенки позволяют установить каналы номинальной шириной 190, 250 и 350 мм.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

## Исходные данные

Артикульный номер	7410034
Тип	UZD 350-3
Обозначение 1	Монтажное основание
Обозначение 2	для высоты стяжки 70-125 мм
Производитель	OBO
Размер	510x467x70
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	590 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	9,6452 кг COe / 1 Шт.


# Технический паспорт

Монтажное основание UZD350-3 для стяжки высотой  
70-125 мм

Артикульный номер: 7410034



## Размеры



Размер a	362 мм
Размер A	467 мм
Размер B	510 мм
Размер b	383 мм

## Технические характеристики

Плита настила	да
Конструкция крышки	Универсальное исполнение
Возможность монтажа уплотнения	да
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	да
Толщины стяжки макс.	125 мм
Толщины стяжки мин.	70 мм
для крепления труб	нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Ширина короба макс.	350 мм
Ширина короба мин.	190 мм
Высота канала макс.	48 мм
Высота канала мин.	28 мм
Минимальная высота стяжки	70
Номинальный размер лючка	350 мм
Диапазон регулирования макс.	125 мм
Диапазон регулирования мин.	70 мм