

Технический паспорт

Инструмент для монтажа кабеля в кабельный ввод

Артикульный номер: 2024900



M25

При помощи разжимных клещей можно открыть уплотнительную вставку. Это позволяет легко и быстро уложить отдельные кабели.

Для этого вставьте кабель в разжимные клещи, вставьте разжимные клещи в разделительную перегородку и откройте. Теперь кабель можно удобно поместить в уплотнение.

Комплект для болтовых соединений состоит из промежуточной опоры, глухой гайки, уплотнения. Контргайка также входит в комплект поставки.

Исходные данные

Артикульный номер	2024900
Тип	V-TEC TBZ
Обозначение 1	Разжимное устройство
Обозначение 2	для кабельных вводов V-TEC TB
Производитель	OBO
Размер	M25
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	26 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0307 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Инструмент для монтажа кабеля в кабельный ввод

Артикульный номер: 2024900



Размеры



Длина	215 мм
-------	--------

Технические характеристики

Вид уплотнения	Уплотнительное кольцо
Исполнение	прямой
защита от прогибания	нет
взрывозащищённый	нет
Кабельный ввод для плоского кабеля	нет
Трудновоспламеняющийся	согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Для взрывоопасной зоны	без
Для взрывоопасной зоны с газом	без
Для взрывоопасной зоны с пылью	без
Вид резьбы	Метрический
Шаг резьбы	1,5 мм
Усилено стекловолокном	нет
Универсальное уплотнение	нет
С контргайкой	да
Вид защиты	IP67
Разъемное болтовое соединение	да
Диапазон рабочих температур макс.	80 C
Диапазон рабочих температур мин.	-20 C
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет