


Технический паспорт

Соединительный адаптер, прямой, GST18i

Артикульный номер: 6108045



Адаптер GST18i предназначен для соединения розеток STD-D0C / STD-D3C или STD-F0C / STD-F3C в сочетании с прямыми адаптерами подключения, со встроенным фиксатором для разгрузки кабеля от натяжения. Подходит для соединения устройств в коробах Rapid 45 и Rapid 80, а также для электромонтажных колонн ISS.



РА Полиамид

Исходные данные

Артикульный номер	6108045
Тип	VB-G GST18i3p
Обозначение 1	Соединительный адаптер
Обозначение 2	1 вход/1 выход
Производитель	OBO
Цвет	черный
Материал	Полиамид
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	1,76 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Соединительный адаптер, прямой, GST18i


Артикульный номер: 6108045



Размеры



Длина	49,5 мм
Ширина	28 мм
Высота	13 мм



Технические характеристики

Количество выходов	1
Количество входов	1
Тип блокировки	встроен в разъем
Вид распределителя	Промежуточная муфта
Цвет кодировки/штекер	черный
Цвет отдельного адаптера	черный
Не содержит галогенов	да
Материал контактов	CuZn
Механическое кодирование	да
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Обработка поверхности контактов	C покрытием оловом
Маркировка	L, N, PE
Количество полюсов	3
Вид защиты	IP20