


Технический паспорт

Соединительный адаптер Modul 45connect®

Артикульный номер: 6117198



РА

полиамид

Адаптер для соединения розеток STD-D0C / STD-D3C или STD-F0C / STD-F3C между собой.

Допускаются комбинации розеток максимум с двумя соединительными адаптерами.

Исходные данные		
Артикульный номер	6117198	
Тип	VB-SKS S	
Обозначение 1	Соединитель	
Обозначение 2	Для розеток Modul 45connect	
Производитель	OBO	
Цвет	черный	
Материал	Полиамид	
Минимальная единица продажи	10	
Единица расхода	Шт.	
Масса	0,59 кг	
Единица веса	кг/100 шт.	


Технический паспорт

Соединительный адаптер Modul 45connect®

Артикульный номер: 6117198



Размеры



Ширина	40 мм
Высота	11,6 мм

Технические характеристики

Запираемый	нет
Астропрограмма	нет
Выбрасывающий механизм	нет
Не содержит галогенов	да
Изолированная установка	нет
Откидная крышка	нет
С включателем/выключателем	нет
Со встроенным USB-источником питания	нет
Со слаботочным предохранителем	нет
С функциональным освещением	нет
С освещением для ориентирования в пространстве	нет
Номинальное напряжение	250 V
Номинальный ток	16 A
Глубина	40 мм
Прозрачный	нет
Генератор случайных чисел	нет
Защита от перенапряжений	нет