


Технический паспорт

Продольный соединитель 50 A2

Артикульный номер: 6066629



Продольные соединители для лотков для монтажа светильников и мини-каналов AZ.

С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6066629
Тип	VF AZK 50 A2
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	внутрен соединит для канала AZ
Производитель	OBO
Размер	45x45x220
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	27,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Продольный соединитель 50 A2

Артикульный номер: 6066629



Размеры		
	Размер	45x45x220
	Ширина	45 мм
	Высота	45 мм
	Толщина листа	1,5 мм
Технические характеристики		
Исполнение	Продольный соединитель	
Подходит для проволочного лотка	нет	
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет	
Подходит для кабельного лотка	да	
Подходит для высоты кабеленесущей системы	45 мм	
Горизонтальный поворотный соединитель	нет	
Вертикальный поворотный соединитель	нет	
Нержавеющая сталь, протравленная	нет	
Вид соединения	Болтовой соединитель	