


Технический паспорт

Продольный соединитель 50 DD

Артикульный номер: 6066623



Продольные соединители для лотков для монтажа светильников и мини-каналов AZ.

CE

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6066623
Тип	VF AZK 50 DD
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	внутрен соединит для канала AZ
Производитель	OBO
Размер	45x45x220
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	27,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель 50 DD

Артикульный номер: 6066623



Размеры



Размер	45x45x220
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	45 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель