


Технический паспорт

Продольный соединитель 50 FS

Артикульный номер: 6066615



Продольные соединители для лотков для монтажа светильников и мини-каналов AZ.

С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6066615
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	внутрен соединит для канала AZ
Производитель	OBO
Размер	45x45x220
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	27,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Продольный соединитель 50 FS

Артикульный номер: 6066615



Размеры		
	Размер	45x45x220
	Ширина	45 мм
	Высота	45 мм
	Толщина листа	1,5 мм
Технические характеристики		
Исполнение	Продольный соединитель	
Подходит для проволочного лотка	нет	
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет	
Подходит для кабельного лотка	да	
Подходит для высоты кабеленесущей системы	45 мм	
Горизонтальный поворотный соединитель	нет	
Вертикальный поворотный соединитель	нет	
Нержавеющая сталь, протравленная	нет	
Вид соединения	Болтовой соединитель	