


# Технический паспорт

## Продольный и угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6066569



Продольный и угловой соединитель для мини-каналов AZ.  
С помощью 2-х продольных и угловых соединителей можно изготовить дополнительный шарнирный соединитель. В комплекте с болтами и гайками.




**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	6066569
Тип	VF AZK A2
Обозначение 1	Продольный/угловой соединитель
Обозначение 2	для мини-канала AZ
Производитель	OBO
Размер	45x100
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	7,746 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,4299 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры



Размер	100 x 45
Ширина	100 мм
Высота	45 мм
Толщина листа	1,5 мм

# Технический паспорт

Продольный и угловой соединитель A2

Артикульный номер: 6066569



## Технические характеристики

Исполнение	Продольный и угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	нет
Подходит для кабельного лотка	да
Подходит для высоты кабеленесущей системы	50 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель